


La fausse équerre est prévue pour transférer les angles autant dans les endroits accessibles qu'étroits. Le mécanisme à came bloque la lame et peut s'actionner d'une seule main dans les conditions d'accessibilités les plus difficiles. Étant donné que ce mécanisme est affleurant, la fausse équerre est utilisable sur 3 faces.

**Instructions :** levier de verrouillage soulevé, placez la fausse équerre dans l'angle à mesurer. Ajustez la poignée en contact avec la surface et la lame en contact avec l'autre surface et basculez le levier pour bloquer la lame. L'angle est maintenant mémorisé et peut être transféré sur votre pièce.


De temps en temps il peut être nécessaire de réajuster la pression de blocage de la lame suivant votre désir. Pour cela déverrouillez le levier et tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le serrage. Procédez par palier d'1/8 à 1/4 de tour. Procédez à l'inverse pour relâcher le serrage.

## UTILISATION DE LA FAUSSE ÉQUERRE

Suivez ce lien pour retrouver  
la fausse équerre Veritas dans la  
boutique d'HM Diffusion



MES  
NOTES



TRANSFERT LES ANGLES Y COMPRIS  
DANS LES ENDROITS EXIGUS

- Blocage d'un seul doigt pour plus de polyvalence.
- Manche en bois imprégné à cœur de résine pour la résistance et la longévité.
- Mécanisme à came de blocage en bronze au silicium
- Lame en acier inoxydable de 25 cm.
- La came du mécanisme de blocage est affleurante pour une utilisation sur les 3 faces.